

tubo flexível PLN-U

Código da peça: 567449

FESTO

Observar a quantidade mínima do pedido.



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	5/8
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-22 ... 178 °F
Cor	azul marrom amarelo verde natural vermelho preto prata branco
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	PE