



# placa isoladora de pressão vertical VMPA1-HS

Código da peça: 567805

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	10 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Interligação vertical pneumática	Bloqueio para 1
Pressão de trabalho	3 ... 8 bar
Vazão nominal padrão de escape	103 l/min
Vazão nominal padrão de exaustão	213 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	60 g
Tipo de fixação interligação vertical	em bloco manifold em base de conexão individual
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Liga de alumínio reforçado com PA