

Tubo flexível de polímero PUN-H-5/8-SI-150-CB

Código da peça: 567944

FESTO

aprovado para a indústria alimentícia. (resistente à hidrólise).
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	5/8
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,288 Fuß
Raio de curvatura mínimo	0,125 Fuß
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Segurança alimentar	conforme declaração do fabricante
Temperatura ambiente	-31 ... 145 °F
Peso do produto por comprimento	1,38 oz/ft
Cor	prata
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)