

tubo flexível

PUN-H-3/16-BR-150-CB

Código da peça: 567995

FESTO

aprovado para a indústria alimentícia. (resistente à hidrólise).



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	3/16
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,069 ft
Raio de curvatura mínimo	0,025 ft
Propriedades do tubo flexível	próprio para esteiras porta cabos para aplicações com número de ciclos maior
Condições de teste do tubo flexível	Eficiência da corrente de arraste: >5 milhões de ciclos conforme FN 942021
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-31 ... 145 °F
Peso do produto por comprimento	0,13 oz/ft
Conexão pneumática	para conexão rápida com diâmetro externo 3/16"
Cor	marrom
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-U(PU)