


régua de conexão VABM-B6-E-N14-6

Código da peça: 568187

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Dimensão da grade | 21 mm |
| Número máximo de posições de válvula | 6 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Torque máximo montagem em trilho DIN | 1,5 Nm |
| Torque máximo, fixação da válvula | 2 Nm |
| Torque máximo montagem em parede | 5 Nm |
| Peso do produto | 530 g |
| Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14 | NPT1/8-27 |
| Conexão pneumática 1 | NPT1/4-18 |
| Conexão pneumática 3 | NPT1/4-18 |
| Observações sobre material | Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS |
| Material do manifold | Liga de alumínio |