

tubo flexível PLN-3/16-NT-150-CB

Código da peça: 569898

FESTO

grande resistência a produtos químicos e à hidrólise.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	3/16
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,095 ft
Raio de curvatura mínimo	0,036 ft
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-22 ... 176 °F
Peso do produto por comprimento	0,107 oz/ft
Conexão pneumática	para conexão rápida com diâmetro externo 3/16"
Cor	natural
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	PE