

# Tubo flexível de polímero PLN-5/16-SW-150-CB

Código da peça: 569908

FESTO

grande resistência a produtos químicos e à hidrólise.  
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	5/16
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,164 Fuß
Raio de curvatura mínimo	0,082 Fuß
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Órgão emissor do certificado	TZW
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]
Segurança alimentar	conforme declaração do fabricante
Temperatura ambiente	-22 ... 176 °F
Autorização	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Peso do produto por comprimento	0,231 oz/ft
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	PE