


base de conexão elétrica CAPC-F1-E-M12

Código da peça: 570042

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interface fieldbus	2 x conector M12, 5 pinos
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Máx. alimentação de corrente	4 A
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	85 g
Comprimento do cabo	20 m
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA