

# jogo de ventosas

## EADB-V1-63-S401-500

Código da peça: 570275

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	93 mm
Dimensões	63
Faixa de curso	401 ... 500 mm
Prolongamento da haste	117 mm
Design	redonda
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Conjunto de foles com escape canalizado
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Resistência a produtos químicos	Poeira Cavacos Óleos Graxas Gasolinas
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Massa móvel	287 g
Peso do produto	397 g
Tipo de fixação	pode ser encaixado Com prisioneiro
Conexão pneumática	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, elementos adaptadores	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, fole	NBR
Informações sobre material do prisioneiro	Aço alta liga, inoxidável