


união rápida NPQM-D-Q14-E-P10

Código da peça: 570452

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Dimensões | Padrão |
| Diâmetro nominal | 13 mm |
| Design | Forma reta |
| Tamanho da embalagem | 10 |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 16 bar |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -13,775 ... 232 psi |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C |
| Peso do produto | 47,4 g |
| Conexão pneumática 1 | para tubos com diâmetro externo de 14 mm |
| Conexão pneumática 2 | para tubos com diâmetro externo de 14 mm |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | Latão niquelado |
| Material das vedações da tubulação | NBR |