

# união rápida NPQM-D-Q10-S14-P10

Código da peça: 570456

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor   |
|--|---|
| Dimensões  | Padrão  |
| Diâmetro nominal                                     | 9 mm  |
| Design   | Forma reta                                      |
| Tamanho da embalagem                                 | 10  |
| Princípio construtivo                                | Princípio push-pull                             |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura  | -0,095 ... 1,6 MPa                              |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 16 bar                                |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura  | -13,775 ... 232 psi                             |
| Meio operacional                                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...] ] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto        | Permite operação com lubrificação               |
| Classe de resistência à corrosão KBK                 | 1 – Resistência à corrosão baixa                |
| Conformidade LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura ambiente                                 | -20 ... 70 °C                                   |
| Peso do produto                                      | 29,5 g  |
| Conexão pneumática 1                                 | Diâmetro luva de encaixe 14 mm                  |
| Conexão pneumática 2                                 | para tubos com diâmetro externo de 10 mm        |
| Observações sobre material                           | Conforme RoHS                                   |
| Material do corpo                                    | Latão níquelado                                 |
| Material das vedações da tubulação                   | NBR   |