

amortecedor de impacto DYSC-4-4-Y1F

Código da peça: 570506

FESTO

auto-ajustável



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	4
Curso	4 mm
Amortecimento	autoajustável
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	2 m/s
Tempo de reposição, curto	0,2 s
Tempo de reposição, longo	1 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Curso de amortecimento	4 mm
Carga máxima do batente	100 N
Consumo máximo de energia por curso	0,6 J
Consumo máximo de energia por hora	5.600 J
Energia residual máxima	0,006 J
Força de reposição	0,7 N
Peso do produto	5 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Aço alta liga
Material da haste do pistão	Aço alta liga