


módulo de alimentação VMPAL-SP

Código da peça: 570774

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	23,2 mm
Comprimento	107,3 mm
Estrutura do terminal de válvulas	Os tamanhos de válvulas podem ser misturados
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de controle MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	50 g
Conexão pneumática 1	para cartucho de 20 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do módulo de alimentação	Liga de alumínio reforçado com PA