


# conector NECU-FCG40-K

Código da peça: 570895

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 60603-13
Frequência da conexão	50
Saída do cabo	Reto
Peso do produto	5 g
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão FC
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	40
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Travamento por encaixe
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	Conector IDC
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	1,5 A
Seção transversal nominal do condutor	0,13 mm <sup>2</sup>
Seção transversal nominal do condutor (AWG)	AWG26
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material do corpo	reforçado com PBT
Material do contato elétrico	bronze Folheada a ouro