


conector macho NECU-S-ECG4-HX-Q3

Código da peça: 570922

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Frequência da conexão	1
Tipo de fixação	com trava
Conexão elétrica	de 4 pinos Conector reto / Conector com plug-in design quadrangular
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	3 A
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Diâmetro admissível do fio individual	$\geq 0,07$ mm
Diâmetro admissível dos fios	0,8 ... 1 mm
Seção transversal do terminal	0,14 mm ²
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	2
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	PBT PC
Material do contato elétrico	Folheada a ouro
Isolamento admissível dos fios	PP PVC TPE-E