


conector macho NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS

Código da peça: 570955

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101 EN 61984
Frequência da conexão	50
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	18 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	redonda
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M12x1, codificação A de acordo com EN ISO 61076-2-101.
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Trava de parafuso com sextavado SW18 e estrias longitudinais
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal de rosca
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	4 A
Resistência da tensão de impacto	2,5 kV
Cabo de conexão	Pg7
Diâmetro admissível do cabo	2,5 ... 2,9 mm
Seção transversal do terminal	0,14 ... 0,5 mm ²
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Material do corpo	PA
Material da porca de união	PA
Material do contato elétrico	Latão Revestido com bronze