


# conector macho FBS-SCRJ-PP-GS

Código da peça: 571017

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	60 g
Observação interface fieldbus	PROFINET LWL
Especificação do cabo Ethernet	Cabos de fibra óptica Fibra de polímero 980/1000µm Diâmetro do condutor único: 2.2 mm
Diâmetro admissível do cabo	6,5 ... 9,5 mm
Classe de proteção	IP65 IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	Injetados de zinco níquelado
Material das vedações	NBR TPE