

Tubo flexível de plástico PAN-M-8X1-NT

Código da peça: 572087

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	8 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	50 mm
Diâmetro interno	6 mm
Raio de curvatura mínimo	35 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 26 bar
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso do produto por comprimento	0,022 kg/m
Cor	natural
Dureza Shore	D 65 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	Poliamida 12