


**espigão**  
**N-1-P-19-NPT**  
Código da peça: 572243

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	16,5 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	1
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	76,6 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho 1 NPT
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro interno de 19 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Alumínio anodizado