

Restritor fixo VMPA1-FT-NW0.3-10

Código da peça: 572544

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função de válvula | Função de regular |
| Conexão pneumática 1 | Sub-base |
| Tipo de fixação | aparafusável |
| Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento | 3,5 ... 5,5 l/min |
| Pressão de trabalho | -0,9 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -5 ... 60 °C |
| Diâmetro nominal | 0,3 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -20 ... 40 °C |
| Temperatura do meio | -5 ... 60 °C |
| Peso do produto | 0,06 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do parafuso oco | Liga de alumínio |