


adaptador VAVE-C8-1R1

Código da peça: 573194

Classic - não usar para novos projetos

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de status do sinal	LED
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Torque	0,25 Nm
Peso do produto	3,5 g
Conexão elétrica	4 pinos / 2 pinos M8 / - Conector / plugue
Conexão de aterramento	não disponível
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA
Material do contato elétrico	bronze