



# placa intermediária VABF-S4-2-S

Código da peça: 573200

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	18 mm
Com base na norma padrão	ISO 15407-2
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de operação Mpa	0,3 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	3 ... 10 bar
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	203,5 g
Tipo de fixação interligação vertical	em bloco manifold em base de conexão individual
Conexão de pilotagem 14	Base de conexão espessura 18 mm conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 1	Base de conexão espessura 18 mm conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 4	Base de conexão espessura 18 mm conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 5	Base de conexão espessura 18 mm conforme ISO 15407-2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa	Liga de alumínio