

# válvula pneumática

## CL-5/2-1/4



Código da peça: 5734

Classic - não usar para novos projetos

sem manopla

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Função de válvula                             | 5/2 vias, monoestável  |
| Tipo de acionamento                           | pneumático   |
| Vazão nominal padrão                          | 1.400 l/min  |
| Pressão de trabalho                           | 1 ... 10 bar   |
| Diâmetro nominal                              | 6,5 mm   |
| Posição de instalação                         | Nos dois lados   |
| Acionamento auxiliar manual                   | Pulsante   |
| Pressão de acionamento                        | 2 ... 10 bar   |
| Frequência máxima de comutação                | 40 Hz  |
| Tempo de comutação, ligado                    | 28 ms  |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-Zona III   |
| Temperatura do meio                           | -10 ... 60 °C  |
| Tipo de fixação                               | na base de conexão   |
| Conexão de pilotagem 12                       | G1/8   |
| Conexão de pilotagem 14                       | G1/8   |
| Conexão pneumática 1                          | G1/4   |
| Conexão pneumática 2                          | G1/4   |
| Conexão pneumática 3                          | G1/4   |
| Conexão pneumática 4                          | G1/4   |
| Conexão pneumática 5                          | G1/4   |
| Material das vedações                         | NBR  |
| Material do corpo                             | Liga de alumínio   |
| Material da membrana                          | PUR  |