

régua de conexão VABM-L1-10HW-G18-20-GR

Código da peça: 573443

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	10,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	20
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Classe "clean room"	ISO Classe 6
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Peso do produto	996 g
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	M5
Conexão de escape de servopilotagem 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M7
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	M7
Conexão pneumática 5	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio