


# unidade de indicação e controle FED-770

Código da peça: 573905

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                    | Valor   |
|---|---|
| Profundidade de montagem                          | 45 mm   |
| Altura  | 147 mm  |
| Comprimento                                       | 187 mm  |
| Espessura máx. painel frontal                     | 4 mm  |
| Memória do usuário                                | 64 Mbyte                                      |
| Número de usuários LEDs                           | 1   |
| Relógio de tempo real                             | sim   |
| Listas de eventos                                 | 1.024   |
| Memória de receita                                | 32 Kilobyte                                   |
| Alarmes   | 1.024   |
| Desvio relógio de tempo real                      | 130 s / mês                                   |
| Número de cores                                   | 64 k  |
| Número de LEDs de sistema                         | 4   |
| Indicador   | Cor TFT                                       |
| Propriedade do display                            | Touchscreen                                   |
| Tamanho do display                                | 7"  |
| Bateria de backup                                 | Bateria de lítio, recarregável                |
| Faixa de tensão operacional c.c.                  | 18 ... 30 V                                   |
| Resolução do display                              | WVGA, 800x480 Pixel                           |
| Tensão operacional nominal c.c.                   | 24 V  |
| Consumo de corrente na tensão operacional nominal | 0,6 A   |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme Diretriz EU-EMV                      |
| Temperatura de armazenamento                      | -20 ... 70 °C                                 |
| Umidade relativa do ar                            | 5 - 85 %<br>não condensável                   |
| Classe de proteção                                | IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira |
| Temperatura ambiente                              | 0 ... 50 °C                                   |
| Autorização                                       | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)             |
| Peso do produto                                   | 1.000 g                                       |
| Interface AUX                                     | Sub-D<br>9 pinos<br>Soquete                   |
| Interface da impressora                           | RS232<br>Sub-D<br>Soquete<br>9 pinos          |
| Interface PC                                      | RS232<br>Sub-D<br>Soquete<br>9 pinos          |
| Interface programação                             | 9,6 - 38,4 kBd                                |
| Interface CLP                                     | 9 pinos<br>RS232<br>RS485<br>Conector         |

| <b>Característica</b>      | <b>Valor</b>                  |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            | Sub-D                         |
| Interface USB              | sim                           |
| Interface Ethernet         | RJ45 10/100 MBd               |
| Tipo de fixação            | Montagem em painel frontal    |
| Observações sobre material | Conforme RoHS                 |
| Software de programação    | FED Designer 6.10 ou superior |