

unidade de indicação e controle FED-3000

Código da peça: 573906

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	42 mm
Altura	267 mm
Comprimento	337 mm
Espessura máx. painel frontal	4 mm
Memória do usuário	64 Mbyte
Número de usuários LEDs	1
Relógio de tempo real	sim
Listas de eventos	1.024
Memória de receita	32 Kilobyte
Alarmes	1.024
Desvio relógio de tempo real	130 s / mês
Número de cores	64 k
Número de LEDs de sistema	4
Indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	13,3"
Bateria de backup	Bateria de lítio, recarregável
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Resolução do display	WXGA, 1280x800 Pixel
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	1,4 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Autorização	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Peso do produto	2.500 g
Interface AUX	Sub-D 9 pinos Soquete
Interface da impressora	RS232 Sub-D Soquete 9 pinos
Interface PC	RS232 Sub-D Soquete 9 pinos
Interface programação	9,6 - 38,4 kBd
Interface CLP	9 pinos RS232 RS485 Conector

Característica	Valor
	Sub-D
Interface USB	sim
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	FED Designer 6.10 ou superior