


base de conexão elétrica VAVE-L1-1R1-LR

Código da peça: 573922

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão de polaridade	bipolar
Funções adicionais	Supressão de ruídos Redutor de corrente de retenção
Indicador de status do sinal	LED
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Grau de contaminação	3
Autorização	RCM Mark
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Torque máximo	0,27 Nm
Peso do produto	3,2 g
Conexão elétrica	4 pinos / 2 pinos M8 / - Conector / plugue
Conexão de aterramento	não disponível
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso autocortante
Cor do corpo	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	PA
Material das vedações	EPDM
Material do corpo	PA
Material dos parafusos	Aço temperado