

unidade de indicação e controle


CDPX-X-A-W-4

Código da peça: 574410
Produto a ser descontinuado

FESTO

Unidade de controle de 4", wide touchscreen.

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	56 mm
Altura	107 mm
Comprimento	147 mm
Espessura máx. painel frontal	4 mm
Relógio de tempo real	sim
Listas de eventos	2.048
Memória de receita	32 Kilobyte
Páginas	1.000
Tags	10.000
Widgets	2.000
Objetos por página	2.000
Usuário	50
Acessos simultâneos de clientes	4
Trend buffer	30
Curvas por trend widget	5
Receitas	32
Registros de parâmetro por receita	32.000
Buffer de eventos	4
Eventos por buffer de eventos	2.048
Alarmes	2.000
Tamanho do arquivo Java Script por página	8 Kilobyte
Tamanho do projeto	30
Escalonador	30
Protocolos de CLP suportados	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Desvio relógio de tempo real	130 s / mês
Número de cores	64 k
Número de LEDs de sistema	1
Indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	4,3"
Bateria de backup	Bateria de lítio, recarregável
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Resolução do display	480x272 pixels
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	0,4 A
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Característica	Valor
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso do produto	1.000 g
Interface CLP	Ethernet RS485
Interface USB	sim
Ranhura para cartão SD	1
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	Designer Studio