


Pórtico linear DHSL-6-DGC25FAS-DGEA25

Código da peça: 574523

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 6
Carga útil	0 ... 6 kg
Acionamento eixo Z	DGEA-25
Tipo de acionamento eixo Z	elétrico Correia dentada
Posição intermediária do eixo Z	qualquer
Curso eixo Z	0 ... 800 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,05 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,05 mm
Acionamento eixo Y	DGC-25-FA
Tipo de acionamento eixo Y	Pneumático
Posição intermediária do eixo Y	x1
Curso eixo Y	0 ... 8.500 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,02 mm