


Pórtico linear

DHSL-15-EGC120TB-DGEA40

Código da peça: 574531

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 15
Carga útil	0 ... 15 kg
Acionamento eixo Z	DGEA-40
Tipo de acionamento eixo Z	elétrico Correia dentada
Posição intermediária do eixo Z	qualquer
Curso eixo Z	0 ... 200 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,05 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,05 mm
Acionamento eixo Y	EGC-120-TB
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico Correia dentada com guia de esferas
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 8.500 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,08 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,08 mm