


distribuidor multipolo NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Código da peça: 574586

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	24 mm
Altura	23 mm
Comprimento	87 mm
Indicador de disponibilidade operacional	LED verde
Indicador de status	LED amarelo
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	58 g
Conexão elétrica 1	Conector reto, M8, 3 pinos
Conexão elétrica 2	Conector reto, M12, 8 pinos
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Corrente a 40°C	3 A
Carga admissível de corrente por ranhura	2 A
Classe de proteção	IP68
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Material do corpo	reforçado com PBT
Cor do corpo	cinza
Material das vedações	FPM
Material do contato elétrico	Niquelada e folheada a ouro
Material do soquete	Latão niquelado