


# conector macho NECU-S1W9-C2-ACO

Código da peça: 574588

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	4-40 UNC-2B
Peso do produto	59 g
Interface fieldbus	Sub-D, 9 pólos, conector fêmea
Conexão elétrica 1	Conector, Sub-D, 9 pinos
Conexão elétrica 2	Terminal aparafusado, pode ser blindado
Taxa de Baud	1 Mbit/s
Diâmetro permitido do cabo	8 mm
Diâmetro admissível do cabo	8 mm
Seção transversal do terminal	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	75% a 25°C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	Reforçado com PC