


interface fieldbus CDPX-F-CO

Código da peça: 575301

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	24 mm
Altura	91 mm
Comprimento	41 mm
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso do produto	150 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Interface Fieldbus	CANopen
Interface Fieldbus, tecnologia de conexão	Conector Sub-D 9 pinos
Interface Fieldbus, taxa de transmissão	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s