



válvula temporizadora VZ-3-PK-3

Código da peça: 5755

FESTO

normalmente fechada, em base de conexão 2n com conexão por espigão para tubo flexível com diâmetro nominal 3.

Havendo conexão de volume adicional, será necessário um tempo correspondente maior.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2 mm
Tipo de acionamento	pneumático
Princípio construtivo	Válvula de assento com retorno por mola
Cobertura	Cobertura negativa
Observação sobre dinamização forçada	Frequência de comutação pelo menos 1x por semana
Pressão de trabalho	2,5 ... 8 bar
Vazão nominal padrão	90 l/min
Tempo de retardo ajustável	0,25 ... 5 s
Duração da pausa para a reposição	\geq 55 ms
Precisão de repetição, ajuste do tempo	\pm 0,5 s
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Meio de pilotagem	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	150 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal em trilho para montagem Opcional:
Conexão pneumática	PK-3
Material do corpo	Injetados de zinco