


régua de conexão VABM-B10-20-G38-3-P53-E

Código da peça: 576415

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	22 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	282 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio