


régua de conexão VABM-B10-20-G38-4-P53-E

Código da peça: 576416

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	22 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	4
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	324 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio