

sub-base VMPAC-AP-14-B-1

Código da peça: 576574

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	32,8 mm
Comprimento	169 mm
Dimensão da grade	26,8 mm
Número máximo de posições de válvula	1
Pressão de trabalho	-0,9 ... 8 bar
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	160 g
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA