



# cabo de conexão

## NEBV-C-S7WA44HS-K-2.5-N-LE36-S10

Código da peça: 577376

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	DIN 47100
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Frequência da conexão	50
Peso do produto	500 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Em ângulo
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	44
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	36
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	2 parafusos 4-40 UNC Com vedação
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	36
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	0,86 A
Conexão de aterramento	não disponível
Comprimento do cabo	2,5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	≥ 39 mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 115 mm
Diâmetro do cabo	9,6 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,2 mm
Estrutura do cabo	36x0,25
Seção transversal nominal do condutor	0,25 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP65 IP67 IP69K
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Características especiais	Fácil de limpar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 60 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 40 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Material da blindagem de cabo	PVC
Cor do revestimento do cabo	cinza
Material do corpo	reforçado com PA
Cor do corpo	cinza
Material dos parafusos	Aço inoxidável
Material das vedações	EPDM
Material do contato elétrico	Bronze banhado a ouro
Material do isolamento	PVC