


garfo SG-M10X1,25

Código da peça: 6144

★ Linha de produtos básicos

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,
conforme DIN ISO 8140.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M10x1,25
Conforme norma	DIN 71752 ISO 8140
Conexão roscada	Rosca interna M10x1,25
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	103 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado