


# garfo SG-M12X1,25

Código da peça: 6145

★ Linha de produtos básicos

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,  
conforme DIN ISO 8140.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M12x1,25
Conforme norma	DIN 71752 ISO 8140
Conexão roscada	Rosca interna M12x1,25
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	166 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado