

conexão rápida em L LCK-1/8-PK-6-KU

Código da peça: 6260

FESTO

rotativo com lábio de vedação, versão em polímero.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	5,3 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Borda de vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Formato L
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/8
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 8 mm para espigão com diâmetro interno de 6mm com porca
Material da porca de união	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do parafuso oco	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da conexão articulada	POM