



# elemento OU OS-PK-3

Código da peça: 6684

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	função OU
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão	120 l/min
Pressão de trabalho	1,6 ... 8 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	POM
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]
Diâmetro nominal	2,4 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	9 g
Conexão pneumática 3	PK-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR