

bloco distribuidor FR-4-3/8-B

Código da peça: 6703

FESTO

para distribuição de ar comprimido.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	15 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	75 g
Número de saídas	3
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca interna G3/8
Conexão pneumática 2	Rosca interna G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de alumínio