

conector macho KSV-PK-4

Código da peça: 7216

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3,4 mm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática	para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS