



válvula de alavanca H-4/3-M5

Código da peça: 7334

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	4/3 vias, em exaustão
Tipo de acionamento	manual
Vazão nominal padrão	125 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Tipo de retorno	mola mecânica
Diâmetro nominal	4 mm
Princípio de vedação	não temperado
Tipo de pilotagem	servopilotado
Sentido do fluxo	não reversível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3	não canalizado