


redução EMGC-40-P-G7-SEC-67

Código da peça: 8000597
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tamanho do flange da redução | 40 mm |
| Tamanho do flange do motor | 67 mm |
| Folga de torção | 0,5 deg |
| Tipo de engrenagem | Conjunto de engrenagem planetária |
| Relação de transmissão | 7:1 |
| Máx. velocidade de acionamento | 6.000 1/min |
| Temperatura operacional da engrenagem | -20 ... 90 °C |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Classe de proteção | IP54 |
| Torque contínuo de saída | 6,5 Nm |
| Momento de inércia do câmbio | 0,04 kgcm ² |
| Máx. torque de saída | 13 Nm |
| Máx. eficiência | 94 % |
| Resistência à torção | 0,65 Nm/arcmin |
| Peso do produto | 450 g |
| Código de interface, saída do motor | 40G |
| Código da interface do motor in | 67A |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |