


redução EMGC-60-P-G25-SEC-67

Código da peça: 8000620
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tamanho do flange da redução | 60 mm |
| Tamanho do flange do motor | 67 mm |
| Folga de torção | 0,67 deg |
| Tipo de engrenagem | Conjunto de engrenagem planetária |
| Relação de transmissão | 25:1 |
| Máx. velocidade de acionamento | 6.000 1/min |
| Temperatura operacional da engrenagem | -20 ... 90 °C |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Classe de proteção | IP54 |
| Torque contínuo de saída | 44 Nm |
| Momento de inércia do câmbio | 0,32 kgcm ² |
| Máx. torque de saída | 55 Nm |
| Máx. eficiência | 92 % |
| Resistência à torção | 2,4 Nm/arcmin |
| Peso do produto | 1.200 g |
| Código de interface, saída do motor | 60H |
| Código da interface do motor in | 67A |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |