


# placa alimentadora de pressão vertical

## VABF-S4-2-P1A14-G18

Código da peça: 8000693

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	18 mm
Com base na norma padrão	ISO 15407-2
Posição de instalação	Nos dois lados
Interligação vertical pneumática	Alimentação de pressão alternativa para 1 e 14
Pressão de operação Mpa	1 MPa
Pressão de trabalho	10 bar
Vazão nominal padrão	430 l/min
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	140 g
Tipo de fixação interligação vertical	em bloco manifold em base de conexão individual
Conexão pneumática 1	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de alumínio