

# unidade de manipulação EHMZ-DGEA-25-TB-KF- -

Código da peça: 8004626  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2024. Produto alternativo no Support Portal..



A título de exemplo

## Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Diâmetro efetivo do pinhão de acionamento	25,78 mm
Curso de trabalho	50 ... 900 mm
Alongamento da correia dentada	0,053 %
Divisão da correia dentada	3 mm
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Módulo linear eletromecânico com correia dentada
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Velocidade máxima	3 m/s
Precisão de repetição	±0,05 mm
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Máx. força de avanço Fx	400 N
Constante de avanço	81 mm/U
Observações sobre material	Conforme RoHS