


unidade de manipulação

DHMZ-DGSL-25- -

Código da peça: 8004636

FESTO



A título de exemplo

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Curso de trabalho	10 ... 200 mm
Diâmetro do êmbolo	32 mm
Posição de instalação	vertical
Modo de operação	de dupla ação
Princípio construtivo	Módulo linear pneumático
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Velocidade máxima	0,8 m/s
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subseqüentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	415 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	483 N
Observações sobre material	Conforme RoHS